

Düzlemsel gantry EXCM-40-

Ürün numarası: 3741955

FESTO

Rulman kılavuz yataklı



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Büyükklük	40
X yönündeki strok	200 ... 2.000 mm
Y yönündeki strok	200 ... 1.000 mm
Montaj pozisyonu	Yatay
Tasarım yapısı	Lineer handling sistemi
Motor tipi	Adım motoru
Çalışma basıncı	≤ 8 bar
Maks. izin verilen ivmelenme, yalnızca mekanik sistem	20 m/s ²
Maks. yatay hızlanma	5 m/s ²
Maks. izin verilen hız, yalnızca mekanik sistem	2 m/s
Maks. yatay hız	1 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	$\pm 0,1$ mm
Anahtarlama zamanı	100 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	Makine ekipmanlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Makineler için UK talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 % yoğunlaşmayan
Ses basıncı seviyesi	65 dB(A)
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	10 ... 50 °C
Maksimum dinamik tepkide nominal yük	4 kg
Bağlantı şekli	Montaj kiti ile Ayarlama kiti ile Kanal somunlarıyla
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun