



Doğrusal tahrik DLGF-G-40-400-PPSA

Ürün numarası: 5074740

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	400 mm
Piston çapı	40 mm
Yastıklama	PPS: Kendinden ayarlı pnömatik son konum yastıklaması
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Ana yatak
Sürücü prensibi	pozitif kilitleme (kanal)
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Mpa işletim basıncı	0,15 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	1,5 ... 8 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Yastıklama boyu	12,9 mm
Max. Kuvvet Fy	0 N
Maks. kuvvet (tahriğe doğru)	662 N
Maks. kuvvet +Fz (tahrikten uzaklaşma)	456 N
Max. tork Mx	7,7 Nm
Max. tork My	37,6 Nm
Max. tork Mz	11,2 Nm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	754 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	754 N
Hareket eden kütle	450 g
Ürün ağırlığı	6.456 g
Alternatif bağlantılar	Ürünün teknik resmine bak
Bağlantı şekli	Deliklerle direkt bağlantı Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun Bakır içermez
Malzeme, kapak	Alüminyum döküm, kaplamalı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Anotlanmış alüminyum