


Lineer aktuatörLineer silindir DLGF-G-32-600-PPSA

Ürün numarası: 5074790

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 600 mm |
| Piston çapı | 32 mm |
| Sönümlleme | kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Kılavuz | Temel kılavuz |
| Birlikte götürme prensibi | iç içe geçmeli (oluk) |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Çalışma basıncı | 0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 Bar...8 Bar |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Sönümlleme uzunluğu | 11.6 mm |
| Maks. kuvvet Fy | 0 N |
| Maks. kuvvet -Fz (tahrik yönünde) | 276 N |
| Maks. kuvvet + Fz (tahrikten uzaklaşma) | 138 N |
| Maks. moment Mx | 1.8 Nm |
| Maks. moment My | 7.6 Nm |
| Maks. moment Mz | 2.9 Nm |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 483 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 483 N |
| Hareketli kütle | 208 Gram |
| Ürün ağırlığı | 4988 Gram |
| Alternatif bağlantılar | bkz. ürün çizimi |
| Montaj türü | Geçiş deliği aracılığıyla direkt sabitleme aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu bakır içermez |
| Kapak malzemesi | Dökme alüminyum, kaplamalı |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR TPE-U(PU) |
| Gövde malzemesi | Alüminyum, eloksallı |