


Kilitleme ünitesi DADL-EL-Q11-25

Ürün numarası: 1568183

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	25
Dönme açısı ayarlama aralığı	60 ... 200 deg
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Mpa işletim basıncı	0,5 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	5 ... 8 bar 72,5 ... 116 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	370 g
Bağlantı şekli	Geçiş deliği ve merkezleme burcu ile
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sabitleyici	Alüminyum eloksallı kaplama
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Alüminyum sert eloksallı kaplama
Malzeme, muhafaza kapağı	Alüminyum eloksallı kaplama
Malzeme, yatak	Plastik
Malzeme, disk	Alüminyum eloksallı kaplama
Malzeme, vidalar	Çelik Galvaniz kaplı
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde