

Basınç regülatörü MS6-LRB

Ürün numarası: 527665

FESTO

Manifold montajı için, G dışı.



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Büyükklük	6
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme Anahtarlı döner düğme Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Manometreli Regülatör
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu
Basınç göstergesi	G1/4 için hazırlanmış G1/8 için hazırlanmış basınç sensörlü Manometreli Döner topuzda manometreli
Çalışma basıncı	0,8 ... 20 bar
Basınç ayar aralığı	0,3 ... 16 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,25 bar
Standart nominal debi	600 ... 7.300 l/min
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX talimatlarına göre
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex h IIC T6 Gb X
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex h IIIC T60°C Db X
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	730 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı

Özellik	Değer
	Seçenekler:
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kumanda paneli	PA POM
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, membran	NBR