


Filtre regülasyon valfi MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS

Ürün numarası: 529158

★ Temel ürün gamı

Maksimum çıkış basıncı 12 bar, 40 µm filtre, manometreli, kilitlemeli regülatör kafası, plastik hazne korumalı plastik hazne, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	4
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filttrasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	19 ml
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınç göstergesi	Manometreli
Mpa işletim basıncı	0,2 ... 1,2 MPa
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,25 bar
Standart nominal debi	1.500 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	275 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	Alüminyum pres döküm
Malzeme, kumanda paneli	PA POM
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, membran	NBR
Malzeme, çanak	PC
Malzeme, ayırma plakası	POM