


Regülatör MS6-LRB-1/2-D7-AS

Ürün numarası: 530334

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Boyut | 6 |
| Seri | MS |
| Çalıştırma emniyeti | Kilitli döner düğme aksesuarlarla kapatılabilir |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | doğrudan kumandalı diyaframlı regülatör sürekli basınç beslemesi ile |
| Regülatör işlevi | Sabit çıkış basıncı ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile |
| Basınç göstergesi | manometre ile |
| Çalışma basıncı | 0.8 Bar...20 Bar |
| Basınç kontrol aralığı | 0.5 Bar...12 Bar |
| Maks. basınç histerezi | 0.25 Bar |
| Standart anma debisi | 5500 l/min |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 747 Gram |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak: Ön panel montajı Hat kurulumu aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/2 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|----------------------|
| Kontrol paneli malzemesi | PA POM |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Diyafram malzemesi | NBR |