



# Vakum jeneratörü

## VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M

Ürün numarası: 532637

FESTO

Yerleşik solenoid valfli. Standart, yüksek emiş, genişlik 14 mm, fiş konnektörlü ve açık susturuculu T-şeklinde.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	0,95 mm
Valf dilimi genişliği	14 mm
Tasarım, susturucu	açık
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Standart Yüksek emiş hacmi
Yardımcı el kumanda	İtme
Entegre fonksiyon	Elektrikli açma/kapama valfi Açık susturucu
Tasarım yapısı	T-Formlu
Valf fonksiyonu	2/2
Maks. emiş için çalışma basıncı	5 bar
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere göre maks. emiş	40,5 l/min
Nominal çalışma basıncında hava besleme zamanı	0,67 s
Çalışma gerilimi aralığı DC	21,6 ... 26,4 V
Elektriksel güç tüketimi	1,2 W
Anahtarlama zamanı	100 %
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 50 °C
Nominal çalışma basıncında gürültü seviyesi	72 dB(A)
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	61 g
Elektriksel bağlantı	Erkek soket
Bağlantı şekli	geçiş delikli H-raylı Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 3	Açık susturucu
Vakum bağlantısı	QS-6
Malzeme, bağlantı dişi	Dövme alüminyum alaşım, anotlanmış
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, alıcı nozül	POM
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş POM-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, susturucu	PE
Malzeme, vidalar	Çelik
Malzeme, verici nozül	İşlenmiş alüminyum alaşım
Malzeme, rakor	Pirinç Nikel kaplı