



# Vakum jeneratörü VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M

Ürün numarası: 532662

FESTO

Yerleşik solenoid valfli. Standart, yüksek vakum, genişlik 24 mm, fiş konnektörlü ve açık susturuculu T-şeklinde.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	3 mm
Valf dilimi genişliği	24 mm
Tasarım, susturucu	açık
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Standart Yüksek vakum
Yardımcı el kumanda	İtme
Entegre fonksiyon	Elektrikli açma/kapama valfi Açık susturucu
Tasarım yapısı	T-Formlu
Valf fonksiyonu	2/2
Maks. emiş için çalışma basıncı	3 bar
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Maks. vakum için çalışma basıncı	3,7 bar
Max. Vakum	93 %
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere göre maks. emiş	186 l/min
Nominal çalışma basıncında hava besleme zamanı	0,13 s
Çalışma gerilimi aralığı DC	21,6 ... 26,4 V
Elektriksel güç tüketimi	1,2 W
Anahtarlama zamanı	100 %
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 50 °C
Nominal çalışma basıncında gürültü seviyesi	78 dB(A)
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	215 g
Elektriksel bağlantı	Erkek soket
Bağlantı şekli	geçiş delikli Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	QS-10
Pnömatik bağlantı 3	Açık susturucu
Vakum bağlantısı	QS-12
Malzeme, bağlantı dışı	Dövme alüminyum alaşım, anotlanmış
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, alıcı nozül	POM
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş POM-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, susturucu	İşlenmiş alüminyum alaşımı

Özellik	Değer
	POM PU köpük
Malzeme, vidalar	Çelik
Malzeme, verici nozül	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, rakor	Pirinç Nikel kaplı