



Döner aktüatör DAPS-0120-090-RS1-F0710

Ürün numarası: 533443

FESTO

tek etkili, hava bağlantısı VDI/VDE 3845¹ e göre, Namur valfler direkt bağlanabilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar tarihik elemanın yapı büyülüüğü	0120
Flans delik şablonu	F07 F10
Dönme açısı	90 deg
0° de son konum ayar aralığı	-1 ... 9 deg
Nominal dönüş açısında son konum ayar aralığı	81 ... 91 deg
Mil bağlantı derinliği	24,8 mm
Son konum ayar sahisiyla ilgili açıklama	Bir seçilebilir son konum ayarlanabilir
Rakor bağlantısı standarda uygun	ISO 5211
Yastıklama	Yastıklama yok
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili
Tasarım yapısı	Yoke-kinematik
Konum algılama	No
Kapatma yönü	sağ taraftan kapanan
Valf bağlantısı standarda uygun	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL)	Ürün SRP/CS'de SIL 2 low demand'e kadar kullanılabilir
Yay basinci için bağlantı basinci	0,28 MPa
Yay kuvveti için hava bağlantısı	2,8 bar
Mpa işletim basinci	0,28 ... 0,84 MPa
Çalışma basinci	2,8 ... 8,4 bar
Nominal çalışma basinci	0,56 MPa 5,6 bar
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde maks. dönme frekansi	1 Hz
CE işaretü (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işaretü (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX talimatlarına göre
Sertifika yayınlayan bölüm	TÜV Nord 212170801
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-20°C <= Ta <= +60°C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gereklidir)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Tork hakkında açıklama	Aktüatörün çalışma torku montaj flanş ve kaplinin boyutuna ilişkin olarak ISO 5211'deki izin verilen maksimum torku aşmamalıdır.
0° dönüş açısında yay dönüş torku	40 Nm
50° dönüş açısında yay dönüş torku	30 Nm
90°de yay dönüş torku	60 Nm
Yay kuvveti	1

Özellik	Değer
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde 0°-nominal dönüş açısı-0° çevrimi başına hava tüketimi	5,6 l
Ürün ağırlığı	5.800 g
Mil bağlantısı	T22
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışıklı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM NBR PUR
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışıklı
Malzeme, vidalar	Yüksek alışıklı çelik
Malzeme, mil	Yüksek alışıklı çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4305