


Handling modülü HSP-16-AP-SD-WL

Ürün numarası: 533610

FESTO

açılabilir, koruma kapaklı ve solda bekleme konumu modüllü.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	16
Max. Z-strok bekleme konumu	25 mm
Y stroğu	90 ... 110 mm
Z stroğu	35 ... 50 mm
Z stroğu, çalışma stroğu	20 mm
Yastıklama	CC: İki uçta darbe emici Yumuak karakteristik
Montaj pozisyonu	Yatak rayı dikey
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım yapısı	Çapraz kılavuz Döner modül Alternatifli olarak sol bekleme konumu yataklı motion sırası
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Çapraz kılavuz
Çalışma basıncı	4 ... 8 bar
Min. Darbe süresi	0,8 s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,01 mm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Tork, Mx dinamik	2,4 Nm
Max. Tork, Mx statik	10 Nm
Max. Tork, My dinamik	2,4 Nm
Max. Tork, My statik	10 Nm
Max. Tork, Mz dinamik	2,4 Nm
Max. Tork, Mz statik	10 Nm
Maksimum etkin yük	1 kg
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet	50 N
Ürün ağırlığı	4.600 g
Ön ünite bağlantısı	geçiş delikli
Bağlantı şekli	geçiş delikli Kanal somunlarıyla
Pnömatik bağlantı, bekleme konumu	M5
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme, ana plaka	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, çapraz kılavuz	İslah çeliği
Malzeme, yan parçalar	İşlenmiş alüminyum alışımlı