



Mafsalli tutma-kavrama birimi HGDS-PP-16-P-A

Ürün numarası: 534280

FESTO

elastik yastıklama.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	30 N
Çalışma şekli	çift etkili
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
6 bar'da toplam kuvvet, kapama	90 N
6 bar'da toplam kuvvet, açma	113 N
Döner tahrik elemanın hassas ayarı	-6 deg
Max. tutucu çene açığı boşluğu ax,ay	0 deg
Max. tutucu çene boşluğu Sz	0 mm
6 bar'da min. kapama süresi	50 ms
6 bar'da min. açma süresi	50 ms
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	4 Nm
Tutma çenesi başına strok	4,5 mm
6 bar'da max. dönme frekansı	2 Hz
6 bar'da dönme momenti	1,25 Nm
Ürün ağırlığı	660 g
Çalışma basıncı	3 ... 8 bar
Dönme açısı	210 deg
Dönme açısı ayarlama aralığı	0 ... 210 deg
Tutucu parmakların sayısı	2
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	4 Nm
6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, açma	56,5 N
6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, kapama	45 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	4 Nm
Tutucu fonksiyonu	Paralel
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Tahrik mili için malzeme bilgisi	Çelik
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Konum algılama, döner tahrik elemanı	Sensörlü
Konum algılama, tutucu	Sensörlü
Kapak için malzeme bilgisi	Alüminyum
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Bağlantı şekli	Dişi dış ve merkezleme burcu
Tutma çeneleri için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Döner tahrik elemanın yastıklaması	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Kapak için malzeme bilgisi	POM
Büyükölçü	16
Bağlantı şekli	Geçiş deliği ve merkezleme burcu ile
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Bağlantı şekli	Kırlangıç kuyruğu kanalı ile Seçenekler:
Tasarım yapısı	Döner tahrik elemanı
Pnömatik bağlantı	M5
Tasarım yapısı	Paralel tutucu ve tutma silindiri ile