



Üç parmakli tutucu HGD-32-A

Ürün numarası: 161837

FESTO

kendinden merkezlemeli, içten veya dıştan tuma için kullanılabilir,
pozisyon temassız algılaması için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	32
Tutma çenesi başına strok	3,9 mm
Max. Değiştirme hassasiyeti	0,2 mm
Tekrarlama hassasiyeti	$\leq 0,04$ mm
Tutucu parmakların sayısı	3
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	3-nokta
Tasarım yapısı	Kol
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
6 bar'da toplam kuvvet, açma	410 N
6 bar'da toplam kuvvet, kapama	360 N
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	4 Hz
6 bar' da min. açma süresi	10 ms
6 bar' da min. kapama süresi	10 ms
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, açma	137 N
6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, kapama	120 N
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz dinamik	9 N
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	90 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx dinamik	0,016 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	1,6 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My dinamik	0,028 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	2,8 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz dinamik	0,019 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	1,9 Nm
Ürün ağırlığı	300 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Kapak için malzeme bilgisi	POM
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum Nikel kaplı
Tutma çeneleri için malzeme bilgisi	Alet çeliği Nikel kaplı