


# Yassı silindir DZF-1"- -P-A


Ürün numarası: 164094

FESTO

Dönmeyen, pozisyon algılaması için, son konumlarda elastik yastıklama halkaları. Çeşitli montaj opsiyonları, ilave montaj komponentleriyle veya değil.



Temsilî örnek



## Bilgi sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Strok   | 0,04 ... 8 "   |
| Piston çapı   | 1 "  |
| Piston kolunun maks. açısal sapması +/-                     | 1 deg  |
| Yastıklama  | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları         |
| Çalışma şekli   | çift etkili  |
| Dönmeye karşı koruma/Yatak                                  | Oval piston  |
| Mpa işletim basıncı   | 0,1 ... 1 MPa  |
| Çalışma basıncı   | 1 ... 10 bar   |
| Kullanım havası   | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama                    | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK                     | 2 - Ortalama paslanma                                    |
| PWIS uygunluğu  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Çevre sıcaklığı   | -20 ... 80 °C  |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş      | 247 N  |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış | 295 N  |
| 0 mm strokda hareket eden kütle                             | 40 g   |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle                           | 9 g  |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık                         | 6 g  |
| 0 mm strokda ana ağırlık                                    | 168 g  |
| Pnömatik bağlantı   | 10-32 UNF-2B   |
| Malzeme, kapak  | İşlenmiş alüminyum alışımlı                              |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları                            | FPM<br>TPE-U(PU)   |
| Malzeme, muhafaza   | İşlenmiş alüminyum alışımlı                              |
| Malzeme, piston mili  | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                          |