


Tasima modülü HSP-25-AE-IO-SD-GE

Ürün numarası: 539555

FESTO

Motor ünitesi, I/O bağlantısı, koruma kapağı ve dik açılı redüktörlü.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	25
Y stroğu	130 ... 170 mm
Z stroğu	50 ... 70 mm
Z stroğu, çalışma stroğu	25 mm
Yastıklama	tampon yoluyla gürültü giderimi Ön tanımlı frenleme rampası
Montaj konumu	Yatak rayı Dikey olarak aşağı doğru
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Tasarım yapısı	Çapraz kılavuz Motor ünitesi yataklı motion sırası
Dişli oranı	13,73:1
Rotor konum sensörü	Optik kodlayıcı
Sıcaklık izleme	Yüksek ısıda kapatılması (>70°)
Min. Darbe süresi	1,2 s
Tekrarlama hassasiyeti, orta konumlar	< 2 mm
Tekrarlama hassasiyeti, son konumlar	+/-0,02 mm
Devir başına artış sayısı	500
Gösterge çözünürlüğü	128x64 Pixel
İzolasyon koruma sınıfı	F
Max. Akım, dijital lojik çıkışlar	60 mA
Nominal motor gücü	122,4 W
Nominal akım motor	5,1 A
Parametreleri konfigure eden arabirim	RS232 (9600 Baud)
Nominal gerilim DC	24 V
Akım tepe değeri	7,7 A
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Max. Tork, Mx dinamik	3,2 Nm
Max. Tork, Mx statik	15 Nm
Max. Tork, My dinamik	3,2 Nm
Max. Tork, My statik	15 Nm
Max. Tork, Mz dinamik	3,2 Nm
Max. Tork, Mz statik	15 Nm
Y yönünde maksimum proses kuvveti	50 N
Z yönünde teorik etkin güç	40 N
Ürün ağırlığı	11.800 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Kanal somunlarıyla
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Malzeme bilgisi, durdurucular	Yüksek alışımlı çelik

Özellik	Değer
Malzeme bilgisi, yay basınç parçası	Yüksek alışımlı çelik
Ana palyt için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme bilgisi, tutucu	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Çapraz yatak için malzeme bilgisi	İslah çeliği
Malzeme bilgisi, döndürme kolu	Karbonlu çelik bronzlaştırılmış
Malzeme bilgisi, kanallı kılavuz plaka	Karbonlu çelik bronzlaştırılmış
Malzeme bilgisi, sensör rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme bilgisi, çıkıntı	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme bilgisi, ayar vidası	Yüksek alışımlı çelik