

# Yataklı silindir

## DFM-16-10-P-A-KF



Ürün numarası: 170907

★ Temel ürün gamı

Entegre edilmiş yataklamalı.

Yaklaşım anahtarı, tip SMTSO-8E, bu ürün için uygun değildir.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Yararlı yükün ağırlık merkezi için bağlama plakası	50 mm
Strok	10 mm
Piston çapı	16 mm
Tahrik ünitenin çalışma şekli	Yoke
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Mpa işletim basıncı	0,2 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
Max. Hız	0,8 m/s
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,15 Nm
Max. Kuvvet Fy	389 N
Maks. kuvvet Fy statik	415 N
Max. kuvvet Fz	389 N
Maks. kuvvet Fz statik	415 N
Max. tork Mx	8,95 Nm
Max. Tork, Mx statik	9,55 Nm
Max. tork My	3,89 Nm
Max. Tork, My statik	4,15 Nm
Max. tork Mz	3,89 Nm
Max. Tork, Mz statik	4,15 Nm
Stroka bağlı olarak maks. izin verilen tork yükü Mx	2,19 Nm
Belirli xs mesafesinde strok cinsinden maks. kullanışlı yük	45 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	90 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	121 N
Hareket eden kütle	212 g
Ürün ağırlığı	426 g
Stroka bağlı olarak hareket eden kütle için ağırlık merkezi	13,4 mm
Alternatif bağlantılar	Ürünün teknik resmine bak
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik