



Üç parmakli tutucu HGD-16-A

Ürün numarası: 174819

FESTO

kendinden merkezlemeli, içten veya dıştan tuma için kullanılabilir,
pozisyon temassız algılaması için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	16
Tutma çenesi başına strok	2,5 mm
Max. Değiştirme hassasiyeti	0,2 mm
Tekrarlama hassasiyeti	$\leq 0,04$ mm
Tutucu parmakların sayısı	3
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	3-nokta
Tasarım yapısı	Kol
Konum algılama	Hall sensörleri için
6 bar'da toplam kuvvet, açma	120 N
6 bar'da toplam kuvvet, kapama	90 N
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	4 Hz
6 bar' da min. açma süresi	5 ms
6 bar' da min. kapama süresi	5 ms
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, açma	40 N
6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, kapama	30 N
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz dinamik	0,3 N
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	34 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx dinamik	0,005 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	0,5 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My dinamik	0,008 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	0,8 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz dinamik	0,005 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	0,5 Nm
Ürün ağırlığı	110 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Kapak için malzeme bilgisi	POM
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum Nikel kaplı
Tutma çeneleri için malzeme bilgisi	Alet çeliği Nikel kaplı