


Solenoid valf

CDVI5.0-MT2H-1X3GLS-EXT

Ürün numarası: 547013

FESTO

CDVI valf adası için, Kir Tutmayan Dizayn.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Valf fonksiyonu | 3/2 kapalı, tek durumlu |
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Standart nominal debi | 500 l/min |
| Çalışma basıncı | -0,9 ... 10 bar |
| Tasarım yapısı | Piston sürgüsü |
| Geriye dönme şekli | Hava yayı |
| Nominal genişlik | 5 mm |
| Egzost hava fonksiyonu | kısılabılır |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Yardımcı el kumanda | İtme |
| Kumanda şekli | Pilotlu |
| Pilot basıncı beslemesi | harici |
| Akış yönü | çift yönlü |
| Cebri dinamizasyon hakkında açıklama | Anahtarlama frekansı min. 1/ay |
| Pilot basıncı | 3 ... 8 bar |
| b değeri | 0,34 |
| C değeri | 2,05 l/sbar |
| Kapama süresi | 14 ms |
| Kapama süresi | |
| Açma süresi | 10 ms |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 3 - Yüksek paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Kullanım havası sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Ürün ağırlığı | 185 g |
| Bağlantı şekli | vidalanabilir |
| Pilot egzost bağlantısı 82/84 | Bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 1 | Bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 2 | Bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 3 | Bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 4 | Bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 5 | Bağlantı pleyti |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR TPE-O |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |