


# Kompakt Görüntü Sistemi SBOC-Q-R2C

Ürün numarası: 551022  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Renkli 2/3" CMOS-sensörlü kompakt görüntü sistemi, Çözünürlük 1280\*1084 Piksel, Ethernet arayüzü 100 Mbit/sn, entegre CoDeSys PLC.  
İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Sensör çözünürlüğü	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
Lens bağlantısı	CS montaj (lens koruma borulu C montaj)
Görüş alanı	Seçilen lense bağlıdır
En	45 mm
Yükseklik	45 mm
Uzunluk	139,4 mm
Girişler	Giriş 1: tetikleme sinyali, Giriş 2: kabul girişleri
Maks. farklı oryantasyon sayısı	Parça tipi başına 8
Maks. test programı sayısı	256
Sıralama fonksiyonu	16 tip/test programına kadar
Çıkışlar	Çıkış 1: operasyonel, çıkış 2 ve çıkış 3 parametrelendirilebilir: iyi parça, reddedilmiş parça, doğru hizalanmış, yanlış hizalanmış, harici aydınlatma
Maks. artık akım	24 V çıkışlarda 1.5 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Yükleme yapılmayan çıkışlardaki akım tüketimi	120 mA
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre koşulları	Harici güçlü ışık kaynaklarına karşı perdeleme Mümkün olduğunca temiz çevre havası
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Ürün ağırlığı	182 g
Aydınlatma süresi	8 µs ... 1.000 ms
Görüntü hızı (kare)	27 fps
Sensör tipi	renk
Çalışma mesafesi	Seçilen lense bağlıdır
Ethernet, veri iletim hızı	100 Mbit/s
Ethernet, desteklenen protokoller	TCP/IP, EasyIP, Telnet, ModbusTCP
Ethernet, konnektör fişi	Erkek soket M12
Fieldbus arayüzü, bağlantı teknolojisi	Erkek soket M12
Ethernet, bus arayüzü	IEEE802.3U (100BaseT)
Fieldbus arayüzü	CAN
Fieldbus arayüzü, desteklenen protokoller	CP fieldbus
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Kapak için malzeme bilgisi	ABS takviyeli cam fiber
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum eloksal kaplama