


Soğurarak kurutucu PDAD-13-G3/8

Ürün numarası: 552171

FESTO

Kuru ve temiz hava için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	dikey Yatay
Tasarım yapısı	Soğuk rejene edilebilir adsorpsiyon kurutucu
Giriş basıncı	4 ... 16 bar
KC işareti	KC-EMV
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010 [6:-:4] uyarınca basınçlı hava
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil Sıvı halde su yok
Basınç çığ noktası	-40 °C
İndirgenmiş debi miktarı için basınç çığlenme noktası	-70 °C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	-70°C'de ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [2:1:2] -40°C'de ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [2:2:2]
Kullanım havası sıcaklığı	2 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	14.000 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı