


Döner aktüatör

DAPS-0015-090-RS1-F03-CR

Ürün numarası: 552875

FESTO

tek etkili, VDI / VDE 3845 Namur valflerine hava bağlantısı doğrudan
flanşlanabilir, paslanmaz çelik model.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar tahrir elemanının yapı büyüklüğü	0015
Flans delik şablonu	F03
Dönme açısı	90 deg
Mil bağlantı derinliği	10,2 mm
Yastıklama	Yastıklama yok
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili
Tasarım yapısı	Yoke-kinematik
Konum algılama	No
Kapatma yönü	sağ taraftan kapanan
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL)	Ürün, SRP/CS'de, kategori SIL 2'ye (High Demand) kadar kullanılabilir Ürün SRP/CS'de SIL 2 low demand'e kadar kullanılabilir
Yay basıncı için bağlantı basıncı	0,28 MPa
Yay kuvveti için hava bağlantısı	2,8 bar
Mpa işletim basıncı	0,28 ... 0,84 MPa
Çalışma basıncı	2,8 ... 8,4 bar
Nominal çalışma basıncı	0,56 MPa 5,6 bar
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX talimatlarına göre
Sertifika yayınlayan bölüm	TÜV Nord 212170801
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
0° dönüş açısında yay dönüş torku	5 Nm
50° dönüş açısında yay dönüş torku	3,7 Nm
90° de yay dönüş torku	7,5 Nm
Yay kuvveti	1
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde 0°-nominal dönüş açısı-0° çevrimi başına hava tüketimi	0,6 l
Ürün ağırlığı	1.600 g
Mil bağlantısı	T9
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme numarası, kapak	1.4408

Özellik	Değer
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM NBR PUR
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Gövde için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, vidalar	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, mil	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4301