



Mini yataklı silindir

DFC-10-30-P-A-KF

Ürün numarası: 189478

FESTO

Rulman kılavuz yataklı pozisyon algılaması için.
Sensör bağlantı sacı teslimat kapsamına dahil edilmiştir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Yararlı yükün ağırlık merkezi için bağlama plakası	15 mm
Strok	30 mm
Piston çapı	10 mm
Tahrik ünitenin çalışma şekli	Yoke
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Max. Hız	1 m/s
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,05 Nm
Max. tork Mx	0,3 Nm
Belirli xs mesafesinde strok cinsinden maks. kullanışlı yük	9,8 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	35 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	47 N
Hareket eden kütle	27,2 g
0 mm strokda hareket eden kütle	27,2 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	7,2 g
Ürün ağırlığı	134 g
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik