


Tandem silindir DNCT-4"" - -PPV-A-S6

Ürün numarası: 191222

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	3 mm...500 mm
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Sönümlleme	iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümlleme
Çalışma şekli	çift etkili
Çalışma basıncı	0.06 MPa...1 MPa 0.6 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Sönümlleme uzunluğu	32 mm
Pnömatik bağlantı	1/2 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Alüminyum pres döküm
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Piston mil malzemesi	yüksek alaşımli çelik