


# Bus düğümü CPX-FB36

Ürün numarası: 1912451

FESTO

CPX modüler elektriksel terminal için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Protokol	EtherNet/IP Modbus TCP
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	125 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Ürüne özgü LED gösterge	M: Değiştirme, parametrelendirme PL: Yük beslemesi Not: Elektronik elemanları besleme, sensör besleme SF: system error
Bus' a özgü LED gösterge	MS: Modül durumu NS: Network durumu TP1: network aktif, port 1 TP2: network aktif, port 2
Cihaza özel diyagnostik	Kanal ve modül oryantasyonlu diyagnostik Düşük gerilim modülleri Diyagnostik belleği
Kontrol elemanları	DIL anahtarı
Fieldbus arabirimi	2x soket, M12x1, 4-pin, D-kodlu
Girişler için max. adres hacmi	64 Byte
Çıkışlar için max. adres hacmi	64 Byte
Parametreleri konfigure etmek	Diyagnostik tutumu Tehlike önleme tepkisi Kanalların zorlanması Idle modu tutumu Sinyal kurulumu Sistem parametreleri
Veri iletim hızı	10/100 Mbit/s
Konfigurasyon desteği	EDS dosyası CPX-FMT ile L5K gönderme
Ek fonksiyonlar	- "Açık Mesaj" üzerinden döngüsel olmayan veri erişimi Ethernet üzerinden döngüsel olmayan veri erişimi EtherNet/IP Quickconnect - DHCP, DIL siviç veya operatör ünitesiyle IP adresleme Integrated Switch Fieldbus üzerinden kanala özgü diyagnostikler Halka topolojisi (DLR)

Özellik	Değer
	Fieldbus üzerinden normal metinde devreye alma parametrelendirmesi Sistemin durumu proses verileri kullanılarak temsil edilebilir
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Typ. 100 mA