

Vidalı milli eksen DGE-25- -SP


Ürün numarası: 193746
Üretimden kalkacak ürün

Milli elektromekanik doğrusal eksen
İmalattan kalkan tip. 2021'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.

FESTO



Temsilli örnek



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Büyükölçü	25
Strok rezervesi	10 mm
Vidalı mil çapı	12 mm
Vidalı mil adımı	10 mm/U
Yatak	Rulman yataklamalı Ağır yük kılavuzu
Tasarım yapısı	Elektromekanik doğrusal eksen Vidalı mil ile
Motor tipi	Adım motoru Servo motor
Max. ivmelenme	6 m/s ²
Max. Hız	0,5 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,02 mm
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Max. Tahrik momenti	0,45 Nm
Tahrik mili üzerindeki max. radyal kuvvet	75 N
Max. itme kuvveti Fx	250 N
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0,121 kgcm ²
Kullanılan yük başına kütle atalet momenti JL	0,0253 kgcm ²
Besleme sabiti	10 mm/U
Malzeme, son kapaklar	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksallı kaplama
Malzeme, moment kompensatörü	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksallı kaplama
Malzeme, profil	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksallı kaplama
Malzeme, kapatma bandı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, tahrik kapağı	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksallı kaplama
Malzeme, taşıyıcı araba kılavuzu	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksallı kaplama
Malzeme, kılavuz rayı	Rulmanlı yatak çeliği corrotec kaplı
Malzeme, aks somunu	Rulmanlı yatak çeliği
Malzeme, dişli mil	Rulmanlı yatak çeliği