


# Kompakt silindir

## ADN-5/8"-1/2"-A-P-A

Ürün numarası: 557033

FESTO

Konum algılamalı, piston mili ucu erkek dişli.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,5 "
Piston çapı	5/8"
Piston kolu dışı	10-32 UNF-2A
Standarda dayalı	ISO 21287
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Çalışma şekli	Çift etkili
Piston kolu ucu	Erkek diş
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Profil boru
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar 14,5 ... 145 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,111 ft-lbf
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	20,233 lbf
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	27,202 lbf
0 mm strokda hareket eden kütle	0,531 oz
10 mm strok başına düşen ek kütle	0,496 oz
0 mm strokda ana ağırlık	2,797 oz
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	0,283 oz
Bağlantı şekli	geçiş delikli Dişi dişli Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	10-32 UNF-2B
Malzeme, flanş vidası	Çelik
Malzeme, kapak	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, dinamik sızdırmazlık	TPE-U(PU)
Malzeme, piston mili	Yüksek alaşımlı çelik
Malzeme, silindir borusu	İşlenebilir alüminyum alaşım, yumuşak eloksallı