



Standart silindir DSNU-20-200-PPS

Ürün numarası: 559247
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

kendinden ayarlı pnömatrik son konum yastıklamalı
İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	200 mm
Piston çapı	20 mm
Piston kolu dişi	M8
Yastıklama	PPS: Kendinden ayarlı pnömatrik son konum yastıklaması
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	CETOP RP 52 P ISO 6432
Piston kolu ucu	Erkek diş
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silindir borusu
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Moderate corrosion stress
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,2 J
Yastıklama boyu	15 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	158,3 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	188,5 N
0 mm strokda hareket eden kütle	44 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	7,2 g
0 mm strokda ana ağırlık	186,8 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	4 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatrik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı renksiz eloksal kaplama.
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik