

# Doğrusal tahrik ELGL-LAS-30- -

Ürün numarası: 560753

FESTO

Havalı yataklı ve doğrusal motorlu.



Temsili örnek

## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	1 ... 1.740 mm
Büyükölük	30
Montaj konumu	Yatay
Yatak	Hava yastık yatağı
Tasarım yapısı	Yatak Entegre yer deęiřtirme enkoderli Elektrikli milsiz silindir
Motor tipi	Doğrusal AC servo motor
Ölçme prensibi, konum ölçme sistemi	Manyetik
Sıcaklık izleme	PTC-direnç
Max. Hız	4 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	+/-0,01 mm
Baęlantı gerilimi	600 V
CE iřareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun EMC için EU yönetmeliğine uygun
Manyetik ışıma	yok
Maks. motor sıcaklığı	75 °C
Standart sıcaklık	23 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
Max. itme kuvveti Fx	56 N
Elektriksel baęlantı	Erkek soket
Baęlantı şekli	Aksesuarlı
Malzeme bilgisi, profil	Çelik
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	eloksal kaplama İřlenmiş alüminyum alışımlı