


Kılavuz birim EAGF-V2-KF-50-

Ürün numarası: 3038094

FESTO

ESBF elektrikli silindir için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	50
Strok	1 ... 500 mm
Ters yön boşluğu	0 µm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Max. Kuvvet Fy	1.260 N
Maks. kuvvet Fy statik	1.600 N
Max. kuvvet Fz	1.260 N
Maks. kuvvet Fz statik	1.600 N
Max. tork Mx	65 Nm
Max. Tork, Mx statik	83 Nm
Max. tork My	70 Nm
Max. Tork, My statik	89 Nm
Max. tork Mz	70 Nm
Max. Tork, Mz statik	89 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
0 mm strokda hareket eden kütle	2.015 g
0 mm strokda ana ağırlık	4.059 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	49 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	49 g
0 mm stroklu hareketli kütle için ağırlık merkezi	46 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek tolerans	4,3 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	İslah çeliği
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, boyunduruk plakası	Çelik