


# Kılavuz birim EAGF-P1-KF-16-150

Ürün numarası: 3192936  
Üretimden kalkacak ürün

[EPCO elektrikli silindir için.](#)

[İmalattan kalkan tip. 2025'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	16
Strok	150 mm
Ters yön boşluğu	0 µm
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Max. ivmelenme	25 m/s <sup>2</sup>
Max. Hız	1 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Max. Kuvvet F <sub>y</sub>	160 N
Maks. kuvvet F <sub>y</sub> statik	355 N
Max. kuvvet F <sub>z</sub>	160 N
Maks. kuvvet F <sub>z</sub> statik	355 N
Max. tork M <sub>x</sub>	6 Nm
Max. Tork, M <sub>x</sub> statik	13 Nm
Max. tork M <sub>y</sub>	4 Nm
Max. Tork, M <sub>y</sub> statik	9 Nm
Max. tork M <sub>z</sub>	4 Nm
Max. Tork, M <sub>z</sub> statik	9 Nm
Yer değiştirme kuvveti	3,2 N
0 mm strokda hareket eden kütle	160 g
0 mm strokda ana ağırlık	600 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	8 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	8 g
0 mm stroklu hareketli kütle için ağırlık merkezi	29 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek tolerans	4,5 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	İslah çeliği sert krom kaplı
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, boyunduruk plakası	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama