

Çalıştırma valfi MS9-EM

Ürün numarası: 562178

FESTO

Manifold montajı için, G dışı.



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Seri | MS |
| Büyükölçü | 9 |
| Valf dilimi genişliği | 90 mm |
| Tasarım yapısı | Piston sürgüsü |
| Tetikleme şekli | manuel |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Egzost hava fonksiyonu | kısılamaz |
| Tetikleme güvenliği | Kilitli döner düğme |
| Geriye dönme şekli | Basıncı yönlendirme |
| Kumanda şekli | direkt |
| Valf fonksiyonu | 2/2 iki durumlu 3/2 iki durumlu |
| Basınç göstergesi | G1/4 için hazırlanmış G1/8 için hazırlanmış Kırmızı/yeşil ölçek basınç sensörlü Manometreli Operasyonel durum göstergeli |
| Çalışma basıncı | 0 ... 20 bar |
| Standart nominal debi | 8.000 ... 18.000 l/min |
| Standart nominal debi miktarı 2-3 | 13.201 ... 14.900 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Müsaade edilebilirlik | c UL us - Recognized (OL) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK EX talimatlarına göre |
| AB dışında patlama koruma sertifikası | EPL Db (GB) EPL Gb (GB) |
| ATEX kategorisi Gaz | II 2G |
| ATEX kategorisi Toz | II 2D |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz | Ex h IIC T6 Gb X |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz | Ex h IIIC T60°C Db X |
| Patlama korumalı ortam sıcaklığı | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler: |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Malzeme, piston sürgülü valf | POM |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |