

Filtre MS9-LF

Ürün numarası: 562532

FESTO

Manifold montajı için, G dışı.



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Büyüklik	9
Seri	MS
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtrasyon derecesi	5 ... 40 µm
Su boşaltma	tam otomatik manuel, döner yarı-otomatik
Tasarım yapısı	Santrifüjlü sinter filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	220 ml
Çalışma basıncı	0 ... 20 bar
Standart nominal debi	6.000 ... 16.000 l/min
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX talimatlarına göre
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex h IIC T6 Gb X
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex h IIIC T60°C Db X
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:::9] ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9::] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.000 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Malzeme, kapak	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, döner plaka	POM
Malzeme, filtre tutucu	POM
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	Alüminyum pres döküm
Malzeme, montaj braketi	Alüminyum pres döküm
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, modül bağlantıları	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, çanak sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, gözetleme camı	PA
Malzeme, ayırma plakası	POM