



Elektrikli kızak EGSK-15- -

Ürün numarası: 562749

FESTO



Temsilî örnek



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	25 ... 100 mm
Büyükük	15
Vidalı mil çapı	5 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Elektromekanik doğrusal eksen Bilyalı vidalı
Referanslama	Referans anahtarı
Mil tipi	Bilyalı vida
Max. ivmelenme	10 m/s ²
Max. Hız	0,16 ... 0,33 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,003 - ±0,004 mm
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP10
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Sabit yatak dinamik temel yük derecesi	590 N
Doğrusal yatak dinamik temel yük derecesi	1.532 N
2. derece atalet momenti bölgesi Iy	0,91E+03 mm ⁴
2. derece atalet momenti bölgesi Iz	14,2E+03 mm ⁴
Max. itme kuvveti Fx	19 ... 57 N
Doğrusal yatak istatistiksel temel yük derecesi	3.450 N
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0,0048 kgcm ²
Besleme sabiti	1 ... 2 mm/U
Sabit yatak istatistiksel temel yük derecesi	290 N
Bağlantı şekli	Dişi dış ve merkezleme burcu
Malzeme, son kapaklar	Alüminyum pres döküm kaplı
Malzeme, profil	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tahrik kapağı	Alüminyum pres döküm kaplı
Malzeme, taşıyıcı araba	Çelik
Malzeme, aks somunu	Çelik
Malzeme, dişli mil	Çelik