



Elektrikli kızak EGSK-33-600-10P

Ürün numarası: 562783

FESTO

Rulman kılavuz yataklı



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	600 mm
Büyükük	33
Ters yön boşluğu	$\leq 20 \mu\text{m}$
Vidalı mil çapı	10 mm
Vidalı mil adımı	10 mm/U
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Elektomekanik doğrusal eksen Bilyalı vidalı
Referanslama	Referans anahtarı
Mil tipi	Bilyalı vida
Max. ivmelenme	20 m/s ²
Max. Hız	0,79 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	$\pm 0,01 \text{ mm}$
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP10
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Sabit yatak dinamik temel yük derecesi	1.790 N
Doğrusal yatak dinamik temel yük derecesi	9.207 N
Küresel vida silindir dinamik temel yük derecesi	1.760 N
2. derece atalet momenti bölgesi Iy	62E+03 mm ⁴
2. derece atalet momenti bölgesi Iz	380E+03 mm ⁴
Max. Tahrik momenti	0,24 Nm
Max. Kuvvet Fy	2.083 N
Max. kuvvet Fz	2.083 N
Max. tork Mx	42,2 Nm
Max. tork My	13,8 Nm
Max. tork Mz	13,8 Nm
Max. itme kuvveti Fx	148 N
Yüksüz itme torku	0,07 Nm
Küresel vida silindir istatistiksel temel yük derecesi	2.840 N
Doğrusal yatak istatistiksel temel yük derecesi	20.200 N
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0,0771 kgcm ²
Kütle atalet momenti JO	0,0166 kgcm ²
Besleme sabiti	10 mm/U
Sabit yatak istatistiksel temel yük derecesi	2.590 N
Referans değer, çalışma performansı	5.000 km
Hareket eden kütle	310 g
Kızak ağırlığı	310 g
Ürün ağırlığı	5.160 g
Ek kızak ağırlığı	310 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.380 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	63 g

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	Dişi dişli ve ayar pimli
Malzeme, son kapaklar	Alüminyum pres döküm kaplı
Malzeme, profil	kaplı Yüksek alışımlı çelik
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tahrik kapağı	Alüminyum pres döküm kaplı
Malzeme, taşıyıcı araba	Çelik
Malzeme, aks somunu	Çelik
Malzeme, dişli mil	Çelik