



Dallanma modülü MS9-FRM-G-VS

Ürün numarası: 564145

FESTO

Akış yönü: soldan sağa



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	9
Seri	MS
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Dağıtım modülü
Çalışma basıncı	0 ... 20 bar
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 125 V
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.000 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 3	G1
Pnömatik bağlantı 4	G1
Malzeme, kapak	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	Alüminyum pres döküm
Malzeme, montaj braketi	Alüminyum pres döküm
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, modül bağlantıları	Alüminyum pres döküm