


# Giriş modülü CPX-P-8DE-N

Ürün numarası: 565933

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	(zincirleme bloku ve bağlantı teknolojisi dahil) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Izgara ölçüsü	50 mm
Montaj türü	CPX-M-GE.. zincirleme blokunda
Ürün ağırlığı	100 Gram
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 95 yoğuşmayan
Koruma türü	bağlantı blokuna bağlı olarak
Maks. kablo uzunluğu	200 m
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli PC
LED göstergeler	1 toplu diagnostik 8 kanallı diagnostik 8 kanal durumu
Diyagnoz	Kanal başına tel kopması Kanal başına sınır değer ihlali Kanal başına kısa devre Parametrelendirme hatası
Kontrol elemanları	DIL şalteri
Parametrelendirme	Veri formatı Kanal başına giriş geri dönme süresi Kanal başına giriş işlevi Kanal başına diagnostik durumunda ikame değeri Kanal başına sinyal uzatma süresi Kanal başına geçit süresi Kanal başına sınır değer denetimi Kanal başına kısa devre denetimi Denetim parametreleri Kanal başına sayaç yapılandırması kanal başına üst sınır değeri kanal başına alt sınır değeri Kanal başına tel kopması denetimi

Özellik	Değer
İlave fonksiyonlar	Frekans ölçümü Sayaç işlevi
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	% +/- 25
Artakalan dalgalanma	0,4 Vss
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	Tipik olarak 75 mA
Elektrik kesintisinde ara belleğe alma	20 ms
Ters polarite koruması	çalışma voltajı için
Giriş sayısı	8
Karakteristik eğri girişler	EN 60947-5-6'ya göre
Anahtarlama seviyesi	EN 60947-5-6 uyarınca
Giriş geri dönme süresi	3 ms (0 ms, 10 ms, 20 ms parametrelenebilir)
Kanal - kanal elektriksel izolasyonu	hayır
Kanal elektriksel izolasyonu - Dahili bus	evet
Koruma (kısa devre)	kanal başına