



Mini kızak DGSC-6-10-P-P

Ürün numarası: 569792

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm
Piston çapı	6 mm
Tahrik ünitenin çalışma şekli	Yoke
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Bilyeli kafes kılavuzu
Tasarım yapısı	Yoke-kinematik
Konum algılama	No
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 0,6 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 6 bar 14,5 ... 87 psi
Tekrarlama hassasiyeti	0,2 mm
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	10 ... 50 °C
Max. Kuvvet Fy	20 N
Max. kuvvet Fz	20 N
Max. tork Mx	0,3 Nm
Max. tork My	0,4 Nm
Max. tork Mz	0,4 Nm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	12,7 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	17 N
Hareket eden kütle	17 g
Ürün ağırlığı	52 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli ve ayar pimli
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	POM
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, kılavuz	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik