

# Baęlantı kablosu NEBU-M8G3-K-10-M8G3

Ürün numarası: 569844

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Karşılık geldięi norm	EN 60947-5-2'ye göre kablo renkleri ve baęlantı numaraları EN 61076-2-104
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 2 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Kablo tanımı	2x levha tutucu ile
Ürün aęırlığı	246 Gram
Elektrik baęlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik baęlantısı 1, tasarım	yuvarlak
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	3
Elektrik baęlantısı 1, montaj türü	Vida kilidi
Elektrik baęlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik baęlantısı 2, tasarım	yuvarlak
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 2, kablo çıkışı	düz
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı	3
Elektrik baęlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	3
Elektrik baęlantısı 2, montaj türü	Vida kilidi
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...60 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...60 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	3 A
Aşırı gerilim direnci	1.5 kV
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özellięi	Standart
Test koşulları hat	Eęilme yorulma mukavemeti: Festo standardına göre Talep üzerine test koşulları Enerji zinciri: > 5 milyon döngü, bükülme yarıçapı 75 mm
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	12 mm

Özellik	Değer
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	39 mm
Kablo çapı	3.8 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,1 mm
Kablo yapısı	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
İletkenin nominal kesiti	0.25 000013
Koruma türü	IP65 IP68 IP69K
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Özellikler	yağa dayanıklı
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...70 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu halojensiz fosforik asit ester içermez
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	TPE-U(PUR)
Gövde rengi	siyah
Vidalı kilitleme malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Fiş kontakları malzemesi	Altın kaplı bakır alaşımı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PP