


Döndürmeli tutucu modülü EHMD-40-RE-GP

Ürün numarası: 4790698

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	40
Dönme açısı	Sonsuz
Tutma çenesi başına strok	5 mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Tasarım yapısı	Elektrikli döner tahrik Pnömatik tutucu
Konum algılama	Döndürme: Motor encoderi Tutmak: Yaklaşım sensörü için kanal
Tutucu fonksiyonu	Paralel
Motor tipi	Adım motoru
Referanslama	Döndürme: Encoder endeksi
Rotor konum sensörü	İnkremental enkoder
Döner pozisyon enkoder arayüzü	RS422 TTL AB-kanalı + sıfır indeks
Döner pozisyon enkoderi ölçme prensibi	optik
Çalışma basıncı	1,5 ... 8 bar
Maks. çıkış hızı	240 1/min
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon koruma sınıfı	B
Nominal akım motor	0,9 A
Nominal gerilim DC	24 V
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
KC işareti	KC-EMV
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	0 - 85 %
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde tutma çenesi başına tutma kuvveti kapatma	25 N
Tutma çenesi başına tutma kuvveti	5 ... 35 N
Maks. çıkış torku	0,3 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	0,7 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	1,5 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	0,7 Nm
Ürün ağırlığı	577 g
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması F1
Bağlantı şekli	Kırlangıç kuyruğu kanalı ile
Pnömatik bağlantı	QS-4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksalı