



# Pnömatik valf

## VUWG-L10-B52-M5

Ürün numarası: 573809

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Valf fonksiyonu                          | 5/2 iki durumlu  |
| Tetikleme şekli                          | pnömatik   |
| Valf ölçüsü                              | 10 mm  |
| Standart nominal debi                    | 220 l/min  |
| Çalışma basıncı                          | -0,9 ... 10 bar  |
| Tasarım yapısı                           | Piston sürgüsü   |
| Valf dilimi genişliği                    | 10,5 mm  |
| Egzost hava fonksiyonu                   | kısılabilir  |
| Sızdırmazlık prensibi                    | yumuşak  |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi   |
| Yardımcı el kumanda                      | yok  |
| Kumanda şekli                            | direkt   |
| Akış yönü                                | çift yönlü   |
| Geçiş                                    | Pozitif geçiş  |
| Pilot basıncı                            | 1,5 ... 10 bar   |
| Vakumda kullanılabilir                   | evet   |
| Konum değiştirme zamanı                  | 5 ms   |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 2 - Ortalama paslanma                                    |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Kullanım havası sıcaklığı                | -5 ... 50 °C   |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çevre sıcaklığı                          | -5 ... 60 °C   |
| Ürün ağırlığı                            | 48 g   |
| Bağlantı şekli                           | PR manifoldun üzerine geçiş delikli<br>Seçenekler:       |
| Pilot hava bağlantısı 12                 | M5   |
| Pilot hava bağlantısı 14                 | M5   |
| Pnömatik bağlantı 1                      | M5   |
| Pnömatik bağlantı 2                      | M5   |
| Pnömatik bağlantı 3                      | M5   |
| Pnömatik bağlantı 4                      | M5   |
| Pnömatik bağlantı 5                      | M5   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları         | HNBR<br>NBR  |
| Malzeme, muhafaza                        | Alüminyum<br>eloksal kaplama                             |