


Elektro-silindir ESBF-BS-63-300-25P

Ürün numarası: 574102

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	63
Strok	300 mm
Piston mili diş ölçüsü	M16x1,5
Ters çevirme boşluğu	40 µm
Mil çapı	25 mm
Mil adımı	25 000058
Piston milinin maks. dönüş açısı +/-	0.4 drc
Standarda dayalı	ISO 15552
Montaj konumu	herhangi bir
Piston mili ucu	Erkek diş
Motor türü	Servo motor
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Tasarım	Vidalı milli elektrikli silindir
Mil tipi	Vidalı mil
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	kayar yatak ile
Maks. ivmelenme	25 m/s ²
Maks. hız	1.35 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,01 mm
Devreye girme süresi	100%
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Maks. tahrik torku	26.5 Nm
Tahrik milindeki maks. radyal kuvvet	700 N
Maks. besleme kuvveti Fx	6000 N
Boşta çalışma tahrik torku	0.5 Nm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer, yatay	600 kg

Özellik	Değer
Faydalı yük kılavuz değeri, dikey	600 kg
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	3.0526 000018
Kg yük başına kütle atalet momenti JL	0.15831 000018
Kütle atalet momenti JO	0.65043 000018
0 mm strokta hareketli kütle	1829 Gram
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	52 Gram
0 mm strokta temel ağırlık	3163 Gram
10 mm strok başına ek ağırlık	87 Gram
Montaj türü	dişi diş ile veya aksesuarlar
Aktüatör arayüz kodu	D60
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dökme alüminyum, kaplamalı
Piston mil malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Vida malzemesi	Çelik, galvanize
Mil somunu malzemesi	Rulmanlı çelik
Mil malzemesi	Rulman çeliği
Silindir borusu malzemesi	Dövme alüminyum alaşımı, sürgülü eloksallı