

Lineer Handling sistemi DHSL-4-DGC40S-DGEA18

Ürün numarası: 574513

FESTO

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak
bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj	Doğrusal rampa 4
Etkin yük	0 ... 4 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	DGEA-18
Silindir sistemi, Z eksen	Elektriksel Dişli kayış tahriği
Orta konum, Z eksen	İsteğe bağlı
Strok, Z eksen	0 ... 400 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Z eksen	± 0,05 mm ± 0,05 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	DGC-40
Silindir sistemi, Y eksen	Pnömatik
Orta konum, Y eksen	1 katı
Strok, Y eksen	0 ... 8.500 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Y eksen	± 0,02 mm ± 0,02 mm