

Yağlayıcı MS4-LOE

Ürün numarası: 527701

FESTO

Manifold montajı için, G dışı.



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükklük | 4 |
| Seri | MS |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Tasarım yapısı | oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı |
| Max. Yağ doldurma miktarı | 30 cm ³ |
| Kavanoz koruması | Plastik koruma kabı Metal kavanoz olarak entegre edilmiş |
| Çalışma basıncı | 1 ... 12 bar |
| Yağlayıcı fonksiyonu için min. debi | 40 l/min |
| Standart nominal debi | 1.100 ... 2.200 l/min |
| Müsaade edilebilirlik | c UL us - Recognized (OL) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK EX talimatlarına göre |
| AB dışında patlama koruma sertifikası | EPL Db (GB) EPL Gb (GB) |
| ATEX kategorisi Gaz | II 2G |
| ATEX kategorisi Toz | II 2D |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz | Ex h IIC T6 Gb X |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz | Ex h IIIC T60°C Db X |
| Patlama korumalı ortam sıcaklığı | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Yağ viskozitesi | ISO VG 32 |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler: |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, çanak | İşlenmiş alüminyum alışımlı |