


Elektrik bağlantı soketi

MHAP-PI-1

Ürün numarası: 532182

FESTO

MHA1-P...-PI und MHP1-P...-PI manifoldları için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	Klips
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	6 g
Elektriksel bağlantı	2-pinli Soket
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 60 V
Müsaade edilen akım değeri	3 A
Kablo uzunluğu	1 m
Kablo çapı	1 mm
Kablo yapısı	2x0,14
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-20 ... 50 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bakır alaşım, kalaylı