



Vakum jeneratörü

VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B

Ürün numarası: 532622

FESTO

Üfleme fonksiyonlu ve yerleşik solenoid valfli. Standart, yüksek vakum, genişlik 14 mm, fiş konnektörlü ve açık susturuculu T-şeklinde.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	0,45 mm
Valf dilimi genişliği	14 mm
Tasarım, susturucu	açık
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Standart Yüksek vakum
Yardımcı el kumanda	İtme
Entegre fonksiyon	Üfleme fonksiyon valfi, pnömatik Elektrikli açma/kapama valfi Açık susturucu
Tasarım yapısı	T-Formlu
Valf fonksiyonu	2/2
Maks. emiş için çalışma basıncı	3 bar
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Maks. vakum için çalışma basıncı	4,9 bar
Max. Vakum	92 %
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere göre maks. emiş	7,2 l/min
Nominal çalışma basıncında hava besleme zamanı	3,9 s
Çalışma gerilimi aralığı DC	21,6 ... 26,4 V
Elektriksel güç tüketimi	1,2 W
Anahtarlama zamanı	100 %
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 50 °C
Nominal çalışma basıncında gürültü seviyesi	56 dB(A)
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	62 g
Elektriksel bağlantı	Erkek soket
Bağlantı şekli	geçiş delikli H-raylı Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 3	Açık susturucu
Vakum bağlantısı	QS-6
Malzeme, bağlantı dışı	Dövme alüminyum alaşım, anotlanmış
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, alıcı nozul	POM
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş

Özellik	Değer
	POM-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, susturucu	PE
Malzeme, vidalar	Çelik
Malzeme, verici nozül	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, rakor	Pirinç Nikel kaplı