



Vakum jeneratörü

VN-14-H-T4-PI5-VI5-RO2-A

Ürün numarası: 532719

FESTO

Üfleme fonksiyonlu. Standart, yüksek vakum, genişlik 18 mm, dişi dişli ve açık susturuculu T-şeklinde.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	1,4 mm
Valf dilimi genişliği	18 mm
Tasarım, susturucu	açık
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Standart Yüksek vakum
Entegre fonksiyon	Üfleme fonksiyon valfi, pnömatik Açık susturucu
Tasarım yapısı	T-Formlu
Maks. emiş için çalışma basıncı	4 bar
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar
Maks. vakum için çalışma basıncı	3,5 bar
Max. Vakum	92 %
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere göre maks. emiş	48,8 l/min
Nominal çalışma basıncında hava besleme zamanı	0,43 s
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Temizleme önerisi	Sabun köpüğü
Nominal çalışma basıncında gürültü seviyesi	69 dB(A)
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	0,5 Nm
Ürün ağırlığı	94 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli H-raylı Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	Açık susturucu
Vakum bağlantısı	G1/4
Malzeme, bağlantı dişi	Dövme alüminyum alaşım, anotlanmış
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, alıcı nozül	POM
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş POM-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, susturucu	İşlenmiş alüminyum alışımlı POM PU köpük
Malzeme, vidalar	Çelik
Malzeme, verici nozül	İşlenmiş alüminyum alışımlı