


# Çalıştırma valfi MS12-EE

Ürün numarası: 535032

FESTO

Manifold montajı için, G dişli.



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Tetikleme şekli	elektriksel
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Yardımcı el kumanda	kilitli İtme
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	Pilotlu
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Çalışma basıncı	3 ... 16 bar
Standart nominal debi	25.000 ... 32.000 l/min
Anahtarlama zamanı	100 %
Karakteristik bobin değerleri	110 V AC: 50 Hz, toplama gücü 11.5 VA, tutma gücü 8.9 VA 110 V AC: 60 Hz, toplama gücü 9.5 VA, tutma gücü 6.2 VA 230 V AC: 50 Hz, toplama gücü 11.5 VA, tutma gücü 9.1 VA 230 V AC: 60 Hz, toplama gücü 9.5 VA, tutma gücü 6.4 VA 24 V DC: 4.5 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Akış yönü	tek yönlü
Ürün ağırlığı	3.800 g
Pnömatik bağlantı 3	G1
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm