

# Standart silindir

DNCI-63- -

Ürün numarası: 535414

FESTO

ISO 15552'ye uygun, entegre inkremental konum gösterici enkoderli.



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Strok	10 ... 2.000 mm
Strok servo-pnömatik konumlama	100 ... 500 mm
Strok Yumuşak Duruş	100 ... 500 mm
Son konumlarda strok kısaltması	$\geq 15$ mm
En küçük pozisyonlama stroğu	Maks. strokun %3'ü ancak maksimum 20 mm
Piston çapı	63 mm
Standarda dayalı	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Yastıklama	P: İki uça esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu, pozisyonlama	istenildiği gibi
Montaj pozisyonu, Soft Stop	istenildiği gibi
Ölçme prensibi, konum ölçme sistemi	dijital
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Profil boru
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için Yol ölçme sistemi ile entegre edilmiş
Versiyonlar	Kilitleme ünitesi takılı Uzatılmış piston mili tek taraflı piston kolu
Dönmeye karşı koruma/Yatak	İkili piston kolu
Mpa işletim basıncı	$\leq 1,2$ MPa
Çalışma basıncı	$\leq 12$ bar $\leq 174$ psi
Çalışma basıncı, pozisyonlama / soft stop	4 ... 8 bar
maksimum strok hızı	$> 1,5$ m/s
Minimum strok hızı	0,05 m/s
Kısa stroğun tipik pozisyonlama süresi, yatay	0,4/0,55 s
Uzun stroğun tipik pozisyonlama süresi, yatay	0,55/0,75 s
Çalışma şekli	çift etkili
Nominal çalışma gerilimi DC	5 V
CE işaretü (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işaretü (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Basınç yoğuşma noktası 10°C ortam sıcaklığının/akışkan sıcaklığının altında
DIN/IEC 68 Bölüm 2-82 'ye göre uzun süreli şok tutucu	Keskinlik derecesi 2 ye göre test edildi
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Maksimum manyetik parazit alanı	100 mm mesafede 10KA/m

Özellik	Değer
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 'a göre
DIN/IEC 68, bölüm 2-6 ya göre salınım dayanıklılığı	Keskinlik derecesi 2 ye göre test edildi
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Konum sönlerindaki darbe enerjisi	1,3 Nm
Burmaya karşı korumanın maksimum dönüş momenti	<= 0,05 Nm
Max. yük, yatay	180 kg
Max. yük, dikey	60 kg
Min. yük, yatay	12 kg
Min. yük, dikey	12 kg
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	1.682 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	1.682 ... 1.870 N
0 mm strokda hareket eden kütle	383 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	23 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.914 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	71 g
Çıkış sinyali	analog
Tekrarlama hassasiyeti ± mm	0,5 mm
İleri yönde maks. kontrol edilebilir kuvvet	1.683 N
Geri yönde maks. kontrol edilebilir kuvvet	1.514 N
Tipik sürtünme kuvveti	75 N
Tekrarlama hassasiyeti, Soft Stop ara konum	+/- 2 mm
Elektriksel bağlantı, potansiyometre	8-pinli
Kablo uzunluğu	1,5 m
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, vidalar	Çelik
Malzeme, sensör kapağı	Alüminyum
Malzeme, sensör kafası	POM
Malzeme, konektör muhafzası	PBT
Malzeme, silindir borusu	İşlenmiş alüminyum alışımlı