

Kompakt silindir ADN-63-35-A-PPS-A

Ürün numarası: 610152

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Strok | 35 mm |
| Piston çapı | 63 mm |
| Piston mili dış ölçüsü | M12x1,25 |
| Sönümleme | kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Karşılık geldiği norm | ISO 21287 |
| Piston mili ucu | Erkek dış |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Varyantlar | tek taraflı piston mili |
| Çalışma basıncı | 0.1 MPa...1 MPa 1 Bar...10 Bar |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| Son konumlarda darbe enerjisi | 4.8 j |
| Sönümleme uzunluğu | 7 mm |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 1750 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 1870 N |
| Hareketli kütle | 296 Gram |
| Ürün ağırlığı | 981 Gram |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak: geçiş deliği ile dışı dış ile aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Kovan vidaları malzemesi | Çelik |
| Kapak malzemesi | Dövme alüminyum alaşım, anodize |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | TPE-U(PUR) |
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımlı çelik |

| Özellik | Değer |
|---------------------------|--|
| Silindir borusu malzemesi | Dövme alüminyum alaşımı, sürgülü eloksallı |