


Filtre regülasyon valfi MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS

Ürün numarası: 537149

FESTO

Maksimum çıkış basıncı 12 bar, 40 µm filtre, manometreli, kilitlemeli regülatör kafası, metal hazne koruması, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	12
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	tam otomatik manuel, basmalı
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör Santrifüjli sinter filtre Su tahliye ile Sekonder egzostlu modüler Ön kumandalı membran regülatör
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	400 cm ³
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Kavanoz koruması	Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,4 bar
Debi, sekonder egzostu	500 l/min
Standart nominal debi	12.000 ... 17.000 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	7.000 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Montaj köşebentli Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	dahili
Pnömatik bağlantı 2	dahili
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, döner plaka	POM
Malzeme, filtre tutucu	POM

Özellik	Değer
Malzeme, metal çanak gözetleme camı	PC
Malzeme, kumanda paneli	PA-kuvvetlendirilmiş POM
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, yay	Yay çeligi
Malzeme, filtre	Sinterbronz
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, membran	NBR
Malzeme, çanak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, ayırma plakası	POM
Malzeme, valf pimi	İşlenmiş alüminyum alışımlı NBR Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, dengeleyici disk	POM